


Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

**Producteigenschappen**

Procesaansluiting	G 1/2 buitendraad
-------------------	-------------------

Toepassingsgebied

Media	Vloeibare media
Drukbestendigheid [bar]	30

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	26,5...31,6 DC
Stroomopname [mA]	< 45
Beschermklasse	II
Ompoolbeveiligd	ja
Opwarmtijd [s]	< 20

Uitgangen

Elektrische uitvoering	AS-i
Beschermd tegen overbelasting	ja

Meet- / instelbereik

Instelbereik [cm/s]	3...300
Grootste gevoeligheid [cm/s]	3...60

Nauwkeurigheid / afwijkingen

Temperatuurgradiënt [K/min]	15
-----------------------------	----

Reactietijden

Reactietijd [s]	1...10
-----------------	--------



Stromingsbewaker

SCR12ABAASI /US-100

Software / programmering		
Afregelen schakelpunt		potentiometer
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-20...80
Beschermklasse		IP 67
AS-i parameters		
AS-i I/O configuratie	[hex]	1
AS-i ID-code	[hex]	1
Mechanische eigenschappen		
Materialen		PBT-GF20
Materiaal dat in contact komt met het medium		1.4305 (roestvast staal / 303)
Procesaansluiting		G 1/2 buitendraad
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	functie	11 x LED
Toebehoren		
Leveringsomvang		afdichtingen: 2 x AMF 30 schroevendraaier
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting		

Connector: 1 x M12; codering: A



Aansluiting

