


TS2689



Temperatuur-kabelsensor met inschroefelement

TS-200KLKM06...../US



Producteigenschappen

Meetbereik	-40...90 °C	-40...194 °F
Procesaansluiting	schroefdraad M6 buitendraad	

Toepassingsgebied

Meetelement	1 x Pt 100; (volgens DIN EN 60751, klasse A)
Montage	contactsensor voor massieve elementen

Elektrische eigenschappen

Beschermklasse	III
----------------	-----

Meet- / instelbereik

Meetbereik	-40...90 °C	-40...194 °F
------------	-------------	--------------

Nauwkeurigheid / afwijkingen

Nauwkeurigheid	[K]	$\pm (0,15 K + 0,002 \times t)$
----------------	-----	-----------------------------------

Reactietijden

Aanspreekdynamiek T05 / T09	[s]	3 / 9; (volgens DIN EN 60751)
-----------------------------	-----	-------------------------------

Omgevingsvariabelen

Beschermklasse	IP 67
----------------	-------

Toelatingen / testen

MTTF	[jaren]	11415,5
------	---------	---------

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	86,75
Behuizing	inschroefelement	
Afmetingen	[mm]	M6 / L = 26
Schroefdraadtype	M6	
Materialen	1.4404 (roestvast staal / 316L)	
Procesaansluiting	schroefdraad M6 buitendraad	

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Temperatuur-kabelsensor met inschroefelement

TS-200KLKM06...../US

Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m, PUR

Connector: 1 x M12; codering: A



Aansluiting

