


ZH4033



RFID-tag

HF Databolt, 2K Bytes FRAM, 5 pieces



Elektrische eigenschappen		
Zendfrequentie	[MHz]	13,56
Opslagruimte	[bit]	16384
Geheugentype		FRAM
Chip type		MB89R118C
Aantal blokken		256
Blokgrootte	[Byte]	8
RFID standaard		ISO 15693
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-40...85
Opslagtemperatuur	[°C]	-40...125
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	8,6
Wijze van montage		Montage op metalen en niet-metalen; (schroeven ; kleven op vlakke wand)
Afmetingen	[mm]	Ø 22 / L = 20,5
Materialen		staal; PA 6
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		5 stuk

ZH4033



RFID-tag

HF Databolt, 2K Bytes FRAM, 5 pieces

Aanvullende informatie

Leesafstand bij montage op niet-metaal (mm)

ANT410 / DTI410	10
ANT411 / DTI411	12
ANT420 / DTI420	10
ANT421 / DTI421	17
ANT430 / DTI430	15
ANT431 / DTI431	18
ANT515 / DTI515 / DTI515	10
ANT513 / DTI513 / DTI513	22