


Aansluitkabel met stekker male

ASTGH120MSS0005K12



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Vergulde contacten; Afgeschermd kabel

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	< 30 AC/DC
Beschermklasse		II
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	1,5

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-30...80
Omgevingstemperatuur (bewegend)	[°C]	-5...80
Beschermklasse		IP 67

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	551
Afmetingen	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Materialen		TPU
Materiaal gegoten onderdeel		TPU
Materiaal overwerpmoer		zink, vernikkeld

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

ZH4118



Aansluitkabel met stekker male


ASTGH120MSS0005K12

Elektrische aansluiting

Kabel: 5 m, PUR, zwart, Ø 6,5 mm, Afgeschermd; 12 x 0,14 mm² (18 x Ø 0,1 mm)

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, recht; Behuizing: TPU; Vergrendeling: zink, vernikkeld; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,4 Nm



Aansluiting