


ZZ0057



Koelwaterregelingspaneel

KWST WITH BALANCING VALVES



- 1 filter
- 2 stromingssensor
- 3 waterstop-ventiel
- 4 Terugslagventiel
- 5 reguleerventiel
- 6 druksensor
- 7 Deksel



Producteigenschappen

Procesaansluiting voor lastangen

Procesaansluiting M22 x 1,5

Procesaansluiting voor watervoorziening

Procesaansluiting M22 x 1,5



Koelwaterregelingspaneel

KWST WITH BALANCING VALVES

Stromingsbewaking		
Meetbereik	[l/min]	0...50
Toepassingsgebied		
Bijzondere eigenschappen	Vergulde contacten	
Applicatie	Industriële applicaties / fabrieksautomatisering; Koelwaterbesturing	
Montage	aansluiting op pijp via adapter; Slangaansluiting	
Meetparameters	stroming; Temperatuur; Druk; totalisator	
Regeling	manueel	
Media	water; Glycol-oplossingen	
Mediumtemperatuur	[°C]	-10...80
Drukbestendigheid	[bar]	10
Componenten	Ultrasone stromingssensoren (volume), SU7200	
	Elektronische druksensor, PN7594	
	filter	
	waterstop-ventiel	
	reguleerventiel	
	Terugslagventiel	
	Deksel	
Uitgangen		
Uitgangssignaal	schakelsignaal	
Uitgangsfunctie	maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar)	
Meet- / instelbereik		
Drukbeewaking		
Meetbereik	[bar]	0...10
Stromingsbewaking		
Meetbereik	[l/min]	0...50
Temperatuurbewaking		
Meetbereik	[°C]	-10...80
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-10...50
Opslagtemperatuur	[°C]	-25...80
Beschermklasse	IP 65; (sensoren)	
Toelatingen / testen		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Richtlijnen voor drukapparatuur	Goede ingenieurspraktijk; toepasbaar voor vloeistoffen volgens groep 2; media groep 1 op aanvraag	
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	7781,2
Wijze van montage	montagebeugel inclusief beschermende kap	
Materialen	1.4404 (roestvast staal / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; PBT+PC-GF30; rood messing (2.1096.01); AlMgSi0,5 geanodiseerd; PA (polyamide)	
Materiaal dat in contact komt met het medium	1.4404 (roestvast staal / 316L); FKM; PES; NBR; PVDF; Centellen 200; keramiek	

ZZ0057



Koelwaterregelingspaneel

KWST WITH BALANCING VALVES

Procesaansluiting voor lastangen	
Procesaansluiting	M22 x 1,5
Procesaansluiting voor watervoorziening	
Procesaansluiting	M22 x 1,5
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk
Elektrische aansluiting	
Connector: 3 x M12; Contactpinnen: verguld	