




IO-Link Master Starterkit - PROFINET

STARTER KIT IO-LINK

Artikel wordt zonder parametreersoftware uitgeleverd
Artikel kan besteld worden, slechts 1 per klant



Mechanische eigenschappen	
Gewicht	[g] 627,5
Toebehoren	
Leveringsomvang	IO-Link-master StandardLine, PROFINET, AL1100
	Netvoeding, 230 V / 24 V (M12), E30080
	Ethernetkabel M12 - RJ45; 0,5 m, E12490
	Verbindingskabel M12 - M12; 0,6 m, EVC041
	Optische afstandssensor, O5D150
	Parametreer software, LR DEVICE (USB), QA0011
Opmerkingen	
Opmerkingen	Voor verdere informatie, zie het datablad en de handleiding van de gebruikte componenten.
N.B.	Artikel wordt zonder parametreersoftware uitgeleverd; Artikel kan besteld worden, slechts 1 per klant
Verpakkingseenheid	1 stuk