


Артикулет не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: AC246A + E7000A

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Електрически показатели

Работно напрежение [V]	26,5...31,6 DC
Макс. текущото потребление от AS-i [mA]	165
Интегриран следящ сензор	да

Входове / изходи

Брой входове и изходи	Брой цифрови входове: 2; Брой пневматични изходи: 1
-----------------------	---

Входове

Брой цифрови входове	2
Входна верига на цифрови входове	PNP
Сензорно захранване на входовете	AS-i
Захранване [V]	20...30
Макс. общ токов рейтинг на входовете [mA]	100
Входящ ток Висок [mA]	> 3



AS-i интерфейс AirBox

AirBox 2DI 1PO M12 ATEX

Входният ток Нисък	[mA]	< 1,5
Нивото на превключване е високо	[V]	> 10
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение		да

Изходи

Електрическо изпълнение	AS-i
Брой пневматични изходи	1

Условия на работа

Околна температура	[°C]	0...40
Забележка за температурата на околната среда	посредством специално третиране със сгъстен въздух: < 0 °C	
Защита	IP 65	

Тестове / одобрения

ATEX маркировка	II 3D T 65 °C IP 65 X	
EMC	EN 50295	

AS-i класификация

AS-i профил	S-3.F				
I/O AS-i конфигурация	[hex]	3			
AS-i ID код	[hex]	F			
Изчаква се сертификат AS-i	да				
Задаване на битовете за данни	Бит за данни	D0	D1	D2	D3
	Конектор	I-1	I-1 / I-2	O-3	-
	Пин	4	2 / 4	-	-

Механични данни

Тип на монтажа	винтов монтаж		
Материал	PBT		
Пневматична система	1 x 4/2- стоящ клапан		
Диапазон на работно налягане [bar]	3...8		
Диапазон на работно налягане [MPa]	0,3...0,8		
Забележка относно обхвата на работното налягане	вкл. евентуални пикове на налягането		
Въздушен поток при 6/5 bar [l/min]	500		
Въздушен поток при 6/0 bar [l/min]	700		
Допустим сгъстен въздух	филтрирани (5µm); смазани (ISO-VG10) или не смазани		
Спомагателен въздух 90 % вакуум [bar]	3...8		
Спомагателен въздух 90 % вакуум [MPa]	0,3...0,8		
Тръбни фитинги	Legris LF 3000/8 / LF 3000/4		
Изпускател	вградено отвеждане		

AC046A



AS-i интерфейс AirBox

AirBox 2DI 1PO M12 ATEX

Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Работа	Светодиод, зелен
	функция	Светодиод, жълт
Акcesoари		
Акcesoари (като опция)	Модул долна част.: AC5000	
Забележки		
Забележки	Използвайте конектори M12 с шестостенни гайки, усилие на затягане 0.8 Nm.	
Единица на опаковката	1 брой	
Електрическо свързване		
Връзка		
Конектор: M12		