


AS-Interface комплект за автоматизация на пневматични 1/4 движения

Added Value package AS-i T5



- 1 T5 връзка
- 2 целева шайба Разстояние винтове
- 3 електромагнитен клапан
- 4 Предварително навит кабел на електромагнитен клапан
- 5 FC конектор с изместена на изолация

Характеристики на продукта

Изходна функция	PNP
Обхват на сензора [mm]	4

Електрически показатели

Макс. текущото потребление от AS-i [mA]	160
Работно напрежение AUX DC [V]	26,5...31,6; (cULus - Необходим източник клас 2)

Входи / изходи

Брой входи и изходи	Брой цифрови входи: 2; Брой цифрови изходи: 1
---------------------	---

Входи

Брой цифрови входи	2
--------------------	---

Изходи

Брой цифрови изходи	1
Изходна функция	PNP


Обхват на следене

Обхват на сензора [mm]	4
------------------------	---



AS-Interface комплект за автоматизация на пневматични 1/4 движения

Added Value package AS-i T5

AS-i класификация	
AS-i версия	2.1
AS-i профил	S-7.A.E
I/O AS-i конфигурация [hex]	7
AS-i ID код [hex]	A.E
Механични данни	
Тегло [g]	853,5
Монтаж	неекраниран монтаж
Разстояние между дупките [mm]	80
Височина на вала на задвижването на клапана [mm]	30
Акcesoари	
Доставени артикули	Двоен сензор за обратна връзка от актуатора: 1, AC2316
	Позиционираща капачка: 1, E12517
	електромагнитен клапан: 1, Bürkert 428623
	Заглушител: 2, 780780N
	Свързващ кабел: 1, E10844
	Извод в изолацията за конектор за плосък кабел: 1, E75471
Забележки	
Единица на опаковката	1 брой
Електрическо свързване	
Електрическо свързване - Конектор	
	
Изходи	
3	Външно напрежение -
4	Превключващ изход 1 +
Електрическо свързване - щекер	
	
Връзка	
Връзка	
1	AS-i +
3	AS-i -