




AS-Interface комплект за автоматизация на
пневматични 1/4 движения

Added Value package AS-i T5



- 1 T5 връзка
- 2 целева шайба Разстояние винтове
- 3 електромагнитен клапан
- 4 Предварително навит кабел на електромагнитен клапан
- 5 FC конектор с изместена на изолация

Характеристики на продукта		
Изходна функция		PNP
Обхват на сензора	[mm]	4
Електрически показатели		
Макс. текущото потребление от AS-i	[mA]	160
Работно напрежение AUX DC	[V]	26,5...31,6; (cULus - Необходим източник клас 2)
Входове / изходи		
Брой входове и изходи		Брой цифрови входове: 2; Брой цифрови изходи: 1
Входове		
Брой цифрови входове		2
Изходи		
Брой цифрови изходи		1
Изходна функция		PNP
Обхват на следене		
Обхват на сензора	[mm]	4



AS-Interface комплект за автоматизация на пневматични 1/4 движения

Added Value package AS-i T5

AS-i класификация	
AS-i версия	2.1
AS-i профил	S-7.A.E
I/O AS-i конфигурация [hex]	7
AS-i ID код [hex]	A.E

Механични данни	
Тегло [g]	1056,5
Монтаж	неекраниран монтаж
Разстояние между дупките [mm]	80
Височина на вала на задвижването на клапана [mm]	20

Акcesoари	
Доставени артикули	Двоен сензор за обратна връзка от актуатора: 1, AC2316
	Позиционираща капачка: 1, E12517
	Разстояние: 1, E12526
	Извод в изолацията за конектор за плосък кабел: 1, E75471
	електромагнитен клапан: 1, Norgren Herion 2623079303602400
	Заглушител: 2, 0014600
	Свързващ кабел: 1, E10817

Забележки	
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване

Електрическо свързване - Конектор



Изходи	
3	Външно напрежение -
4	Превключващ изход 1 +

Електрическо свързване - щекер



Връзка



AS-Interface комплект за автоматизация на пневматични 1/4 движения

Added Value package AS-i T5

Връзка

1	AS-i +
3	AS-i -