




AS-интерфейс PLC

CONTR 2MSTR 1RS232C

Артикулет не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: AC1334

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля
имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



1 серийн интерфейс RS232C



Приложение

Приложение

Миниконтролер за предварителна обработка на сигнал

Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	22...30 DC; (24 DC ; към PELV)
Рейтинг на изолацията	[V]	500
Макс. текущото потребление от AS-i	[mA]	80
Макс. консумация на енергия	[VA]	10
Електрическо разделяне		да

Изходи

Електрическо изпълнение	AS-i
-------------------------	------

Интерфейси

Интерфейс за комуникация	RS232
--------------------------	-------

RS232

Брой интерфейси R232	1
Скорост на предаване	4800...62400 Baud
Тип конектор	SUB-D
Тип на ползване	Програмиране



AS-интерфейс PLC

CONTR 2MSTR 1RS232C

Условия на работа		
Околна температура	[°C]	0...60
Температура на съхранение	[°C]	-20...70
Макс. относителна влажност на въздуха	[%]	95
Защита		IP 20
Тестове / одобрения		
Устойчивост на удар / вибрация		< 15 g (11ms) / < 55 Hz (0.5mm)
AS-i класификация		
Профил на AS-i master		M1
AS-i сертификат		22502
Механични данни		
Корпус		корпус за монтаж на DIN шина
Материал		алуминий
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	проверка на функцията	2 x Светодиод, червен
		2 x Светодиод, зелен
		2 x Светодиод, жълт
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване		
винтови клеми: 7 x		
Връзка		

7	AS-i 2+
6	AS-i 2-
5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1-
1	PE