

Интерфейс AS PROFIBUS DP изход с PLC


Contr 2MSTR 1RS232C 1DP

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: AC1028

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля
имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!

Резервните модули за системите Kronos трябва да се получат директно от компанията Kronos.
Това устройство не е директно съвместимо.



- 1 серийн интерфейс RS232C
2 Профибъс DP интерфейс



Приложение

Приложение

Приложение като миниконтролер и gateway

Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	22...30 DC; (24 DC ; към PELV)
Рейтинг на изолацията	[V]	500
Макс. текущото потребление от AS-i	[mA]	80
Макс. консумация на енергия	[VA]	10
Електрическо разделяне		да

Изходи

Електрическо изпълнение	AS-i
-------------------------	------

Интерфейси

Интерфейс за комуникация	RS232
--------------------------	-------

RS232

Брой интерфейси R232	1
----------------------	---



Интерфейс AS PROFIBUS DP изход с PLC

Contr 2MSTR 1RS232C 1DP

Скорост на предаване	4800...62400 Baud
Тип конектор	SUB-D
Тип на ползване	Програмиране

Условия на работа

Околна температура [°C]	0...60
Температура на съхранение [°C]	-20...70
Макс. относителна влажност на въздуха [%]	95
Защита	IP 20

AS-i класификация

Профил на AS-i master	M1
AS-i сертификат	22501

Механични данни

Корпус	корпус за монтаж на DIN шина
Материал	алуминий

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Работа	2 x Светодиод, червен
		2 x Светодиод, зелен
		2 x Светодиод, жълт

Забележки

Забележки	Резервните модули за системите Krones трябва да се получат директно от компанията Krones. Това устройство не е директно съвместимо.
Указания	Резервните модули за системите Krones трябва да се получат директно от компанията Krones.; Това устройство не е директно съвместимо.
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване

винтови клеми: 7 x

Връзка

7	AS-i 2+
6	AS-i 2-
5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1-
1	PE