


AS-интерфейс PLC

Contr 1MSTR 1RS485

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



1 серийен интерфейс RS485



Приложение

Приложение

Миниконтролер за предварителна обработка на сигнал

Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	22...30 DC; (24 DC ; към PELV)
Рейтинг на изолацията	[V]	500
Макс. текущото потребление от AS-i	[mA]	80
Макс. консумация на енергия	[VA]	10
Електрическо разделяне		да

Изходи

Електрическо изпълнение

AS-i

Интерфейси

RS232

Скорост на предаване	4800...62400 Baud
Тип конектор	SUB-D

Условия на работа

Околна температура	[°C]	0...60
Температура на съхранение	[°C]	-20...70
Макс. относителна влажност на въздуха	[%]	95
Защита		IP 20



AS-интерфейс PLC

Contr 1MSTR 1RS485

Тестове / одобрения		
Устойчивост на удар / вибрация	< 15 g (11ms) / < 55 Hz (0.5mm)	
AS-i класификация		
Профил на AS-i master	M1	
AS-i сертификат	22503	
Механични данни		
Корпус	корпус за монтаж на DIN шина	
Материал	алуминий	
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	проверка на функцията	2 x Светодиод, червен
		2 x Светодиод, зелен
		2 x Светодиод, жълт
Забележки		
Единица на опаковката	1 брой	
Електрическо свързване		
винтови клеми: 5 x		
Връзка		

5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1–
1	PE