


AS-интерфейс DeviceNet изход с PLC

CONTR/1MSTR/1RS232C/1DN

Артикулет не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: AC1318

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля
имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



- 1 Интерфейс за програмиране RS232C
2 Интерфейс на DeviceNet



Приложение

Приложение

Приложение като миниконтролер и gateway

Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	22...30 DC; (24 DC ; към PELV)
Рейтинг на изолацията	[V]	500
Макс. текущото потребление от AS-i	[mA]	80
Макс. консумация на енергия	[VA]	10
Електрическо разделяне		да

Изходи

Електрическо изпълнение	AS-i
-------------------------	------

Интерфейси

Интерфейс за комуникация	RS232
--------------------------	-------

RS232

Брой интерфейси R232	1
Скорост на предаване	4800...62400 Baud
Тип конектор	SUB-D



AS-интерфейс DeviceNet изход с PLC

CONTR/1MSTR/1RS232C/1DN

Тип на ползване		Програмиране	
Условия на работа			
Околна температура		[°C]	0...60
Температура на съхранение		[°C]	-20...70
Макс. относителна влажност на въздуха		[%]	95
Защита			IP 20
AS-i класификация			
Профил на AS-i master			M1
AS-i сертификат			22504
Механични данни			
Корпус		корпус за монтаж на DIN шина	
Материал		алуминий	
Дисплеи / работни елементи			
Дисплей		проверка на функцията	2 x Светодиод, червен
			2 x Светодиод, зелен
			2 x Светодиод, жълт
Забележки			
Единица на опаковката		1 брой	
Електрическо свързване			
винтови клеми: 5 x			
Връзка			

5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1–
1	PE