


AS-интерфейс PLC

Contr 2MSTR 1RS232C 1RS485

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



- 1 Интерфейс за програмиране RS232C
2 Datenschnittstelle RS485



Приложение

Приложение

Миниконтролер за предварителна обработка на сигнал

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	22...30 DC; (24 DC ; към PELV)
Рейтинг на изолацията [V]	500
Макс. текущото потребление от AS-i [mA]	80
Електрическо разделяне	да

Изходи

Електрическо изпълнение	AS-i
-------------------------	------

Интерфейси

Интерфейс за комуникация	RS232
--------------------------	-------

RS232

Брой интерфейси R232	1
Скорост на предаване	4800...62400 Baud
Тип конектор	SUB-D
Тип на ползване	Програмиране

Условия на работа

Околна температура [°C]	0...60
Температура на съхранение [°C]	-20...70
Защита	IP 20



AS-интерфейс PLC

Contr 2MSTR 1RS232C 1RS485

Тестове / одобрения		
Устойчивост на удар / вибрация	< 15 g (11ms) / < 55 Hz (0.5mm)	
AS-i класификация		
Профил на AS-i master	M1	
AS-i сертификат	22505	
Механични данни		
Корпус	корпус за монтаж на DIN шина	
Материал	алуминий	
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	проверка на функцията	2 x Светодиод, червен
		2 x Светодиод, зелен
		2 x Светодиод, жълт
Забележки		
Единица на опаковката	1 брой	
Електрическо свързване		
винтови клеми: 7 x		
Връзка		

7	AS-i 2+
6	AS-i 2-
5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1-
1	PE