


AS-Интерфейс повторител

Repeater 6GK1 210-0SA00 IP67

Артикулет не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: AC2215

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля
имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Приложение		
Приложение	Удължаване на AS-i мрежата с още 100 m	
Електрически показатели		
Консумация на ток	[mA]	2
Изходи		
Електрическо изпълнение	AS-i	
Електрически разделени	да	
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	0...60
Защита	IP 67	
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Работа	2 x Светодиод, зелен
Забележки		
Забележки	Разширителят AS-i не приема подчинен адрес.	
	Общият брой роби на главен низ остава непроменен.	
	Не е необходима настройка на параметрите.	
Единица на опаковката	1 брой	




AS-Интерфейс повторител

Repeater 6GK1 210-0SA00 IP67

Електрическо свързване

Конектор: M12; кодиране: A



Връзка