




Интерфейс AS PROFIBUS DP изход с PLC

ControllerE 2Mstr DP RS232

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Резервните модули за системите Krones трябва да се получат директно от компанията Krones.
Това устройство не е директно съвместимо.



1 Дисплей



Приложение		
Приложение	децентрализиран контролер; PROFIBUS DP изход	
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	24 DC
Рейтинг на изолацията	[V]	500
Консумация на ток	[mA]	< 500
Макс. текущото потребление от AS-i	[mA]	10
Макс. консумация на енергия	[VA]	10
Брой на AS-i управляващите модули		2
Електрическо разделяне		да



Интерфейс AS PROFIBUS DP изход с PLC

ControllerE 2Mstr DP RS232

Интерфейси		
Интерфейс за комуникация		RS232; PROFIBUS
PROFIBUS		
Стандарт за предаване		EN 50170
Скорост на предаване		12 MBaud
Протокол		Profibus DP
RS232		
Скорост на предаване		9600...115200 Baud
Тип конектор		RJ11
Забележка за интерфейсите		електрическа изолация
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	0...60
Температура на съхранение	[°C]	-20...70
Макс. относителна влажност на въздуха	[%]	95
Защита		IP 20
AS-i класификация		
AS-i версия		2.1
Профил на AS-i master		M3
Механични данни		
Тегло	[g]	558
Корпус		корпус за монтаж на DIN шина
Материал		алуминий; стоманен лист поцинкован
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	функция	3 x Светодиод, червен
		3 x Светодиод, зелен
		3 x Светодиод, жълт
		напълно графичен LCD дисплей
Забележки		
Забележки		Резервните модули за системите Krones трябва да се получат директно от компанията Krones. Това устройство не е директно съвместимо.
Указания		Резервните модули за системите Krones трябва да се получат директно от компанията Krones.; Това устройство не е директно съвместимо.
Единица на опаковката		1 брой



Интерфейс AS PROFIBUS DP изход с PLC

ControllerE 2Mstr DP RS232

Електрическо свързване

Връзка

