




Диагностичен модул AS-Интерфейс

AS-i Tuner IP67



- 1 бутон за настройване
- 2 въртящ се ключ
- 3 AS-i разпределителен контакт M12




Приложение		
Приложение	инструмент за диагностика за AS-i	
Електрически показатели		
Номинално напрежение DC	[V]	26,5...31,6
Макс. текущото потребление от AS-i	[mA]	60
Защита срещу обръщане на полярността		да
Следене за недостиг на напрежение		да
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	0...55
Защита		IP 67
Тестове / одобрения		
MTTF	[Години]	140



Диагностичен модул AS-Интерфейс

AS-i Tuner IP67

Механични данни		
Тегло	[g]	199,2
Материал		PBT
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Работа	Светодиод, зелен
	внимание	Светодиод, жълт
	Грешка	Светодиод, червен
Акcesoари		
Акcesoари (като опция)		Модул долна част:, AC5000
Забележки		
Забележки		не се изисква адресиране
		Стойности на допустимия ток на разпределителния конектор AS-i макс. 1 A
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване		
контактни крачета към долната част на модула, FK:		
Конектор: M12; кодиране: A		
		
1	AS-i разпределителен контакт M12	
3	AS-i +	
	AS-i -	