


Артикулят не се предлага вече - запис в архива



- 1 адресиращ щекер
2 Светодиод



Електрически показатели

Работно напрежение [V]	19,5...31,6 DC
Макс. текущото потребление от AS-i [mA]	100
Защита срещу обръщане на полярността	да

Условия на работа

Околна температура [°C]	0...60
Защита	IP 30

Тестове / одобрения

EMC	IEC 62026-2
-----	-------------

AS-i класификация

AS-i версия	3.0
Режим на разширено адресиране	да
AS-i профил	S-B.A.5
I/O AS-i конфигурация [hex]	B
AS-i ID код [hex]	A.5

Механични данни

Тегло [g]	98,5
Тип на монтажа	Монтаж на DIN релса
Размери [mm]	83 x 22 x 45
Материал	PBT

AC1155



AS-i RS485 шлюз

AS-i / RS-485 Gateway

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Работа	Светодиод, зелен
	късо съединение	Светодиод, червен

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

A+	AS-i +
A-	AS-i -
B	(CTS)
A	(RTS)
GND	
GND	не се използва
TxD	не се използва
RxD	не се използва