

AC1206




AS-Interface захранване

PowerSupply 230VAC 2,8A

Артикулет не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: AC1256

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Електрически показатели

Номинално напрежение AC	[V]	110 / 230; (по избор)
Номинална честота AC	[Hz]	47...63
Обхват на входното напрежение	[V]	88...132 / 184...264
Изходно напрежение DC	[V]	29,5...31,6
Макс. време за закъснение при включване	[ms]	42
Макс. изходен ток при мин.изходното напрежение	[A]	2,8
Брой изходни вериги		1
Макс.остатъчна пулсация	[mV]	50
Външна защита на входа		> 6 A
Стопям предпазител	[A]	2,5; (недостъпен)
Понижаване на номиналните стойности	[W/K]	1 (60...70 °C)
Интегрирано отделяне на данни		да

Изходи

Защита срещу късо съединение	да
------------------------------	----



AS-Interface захранване

PowerSupply 230VAC 2,8A

Защита от претоварване	да
Възможно е паралелно свързване на изходите	не
Възможно е серийно свързване на изходи	не

Условия на работа

Околна температура [°C]	-10...60
Защита	IP 20

Тестове / одобрения

EMC	EN 60950/A2 1993	
	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

AS-i класификация

AS-i сертификат	15901
-----------------	-------

Механични данни

Материал	алуминий
----------	----------

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	функция	Светодиод, зелен
---------	---------	------------------

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

терминали: ...2.5 mm²

Връзка

