


AS-Interface захранване

PowerSupply 24VDC 2,8A

Артикулет не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: AC1257

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Електрически показатели

Номинално напрежение DC	[V]	24
Входно напрежение DC	[V]	18...32
Макс. време за закъснение при включване	[ms]	42
Изходно напрежение AS-i	[V]	29,5...31,6; (към PELV)
Брой изходни вериги		1
Изходен ток AS-i	[A]	2,8
Макс. остатъчна пулсация	[mV]	50
Ефективност (номинално напрежение 24 V DC)	[%]	88
Външна защита на входа		> 10 A
Стопаям предпазител	[A]	10; (вграден)
Понижаване на номиналните стойности	[W/K]	1 (60...70 °C)



AS-Interface захранване

PowerSupply 24VDC 2,8A

Време за буфериране на мрежата (номинално напрежение 24 V DC)	[ms]	10
Интегрирано отделяне на данни		да
Изходи		
Защита срещу късо съединение		да
Защита от претоварване		да
Възможно е паралелно свързване на изходите		не
Възможно е серийно свързване на изходи		не
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-10...60
Защита		IP 20
Тестове / одобрения		
EMC	EN 60950/A2 1993	
	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
Механични данни		
Тегло	[g]	645
Материал		алуминий
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	функция	Светодиод, зелен
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой

AS-Interface захранване

PowerSupply 24VDC 2,8A

Електрическо свързване

клеми: ...2,5 mm²

Връзка

