


# AC1304



## AS-интерфейс PLC

ControllerE 2Mstr 1RS232C

Артикулат не се предлага вече - запис в архива



### Приложение

Приложение

децентрализиран контролер

### Електрически показатели

|                                         |                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Работно напрежение [V]                  | 24 DC; (cULus - Необходим източник клас 2) |
| Рейтинг на изолацията [V]               | 500                                        |
| Консумация на ток [mA]                  | < 500                                      |
| Макс. текущото потребление от AS-i [mA] | 10                                         |
| Макс. консумация на енергия [VA]        | 10                                         |
| Брой на AS-i управляващите модули       | 2                                          |
| Електрическо разделяне                  | да                                         |

### Интерфейси

Интерфейс за комуникация

RS232

### RS232

Брой интерфейси R232

1

Скорост на предаване

9600...115200 Baud



## AS-интерфейс PLC

ControllerE 2Mstr 1RS232C

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Тип конектор              | RJ11                  |
| Тип на ползване           | Програмиране          |
| Забележка за интерфейсите | електрическа изолация |

## Условия на работа

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Околна температура [°C]                   | 0...60   |
| Температура на съхранение [°C]            | -20...70 |
| Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 95       |
| Защита                                    | IP 20    |

## AS-i класификация

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| AS-i версия           | 2.1   |
| Профил на AS-i master | M3    |
| AS-i сертификат       | 61102 |

## Механични данни

|              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| Тегло [g]    | 517,4                              |
| Корпус       | корпус за монтаж на DIN шина       |
| Размери [mm] | 86 x 131 x 107                     |
| Материал     | алуминий; стоманен лист поцинкован |

## Дисплей / работни елементи

|         |         |                              |
|---------|---------|------------------------------|
| Дисплей | функция | 2 x LED, червен              |
|         |         | 3 x LED, зелен               |
|         |         | 3 x LED, жълт                |
|         |         | напълно графичен LCD дисплей |

## Забележки

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Единица на опаковката | 1 брой |
|-----------------------|--------|

## Електрическо свързване

## Връзка

