




Интерфейс AS-PROFIBUS DP

ControllerE 2Mstr DP RS232

Артикулет не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: AC1366

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



1 Дисплей



Приложение

Приложение

децентрализиран контролер; PROFIBUS DP изход

Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	24 DC; (cULus - Необходим източник клас 2)
Рейтинг на изолацията	[V]	500
Консумация на ток	[mA]	< 500
Макс. текущото потребление от AS-i	[mA]	10
Макс. консумация на енергия	[VA]	10
Брой на AS-i управляващите модули		2
Електрическо разделяне		да



Интерфейс AS-PROFIBUS DP

ControllerE 2Mstr DP RS232

Интерфейси		
Интерфейс за комуникация		RS232; PROFIBUS
PROFIBUS		
Стандарт за предаване	EN 50170	
Скорост на предаване	12 MBaud	
Протокол	Profibus DP	
Тип на ползване	Пренос на данни	
Забележка за интерфейсите	Функция за диагностика	
RS232		
Брой интерфейси R232	1	
Скорост на предаване	9600...115200 Baud	
Тип конектор	RJ11	
Тип на ползване	Програмиране	
Забележка за интерфейсите	електрическа изолация	
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	0...60
Температура на съхранение	[°C]	-20...70
Макс. относителна влажност на въздуха	[%]	95
Защита	IP 20	
AS-i класификация		
AS-i версия	2.1	
Профил на AS-i master	M3	
AS-i сертификат	61104	
Механични данни		
Тегло	[g]	557
Корпус	корпус за монтаж на DIN шина	
Материал	алуминий; стоманен лист поцинкован	
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	функция	3 x LED, червен
		3 x LED, зелен
		3 x LED, жълт
		напълно графичен LCD дисплей
Забележки		
Единица на опаковката	1 брой	



Интерфейс AS-PROFIBUS DP

ControllerE 2Mstr DP RS232

Електрическо свързване

Връзка

