


# AC1310



## AS-Interface Modbus / TCP изход с PLC

ControllerE 2Mstr EN RS232

Артикулът не се предлага вече - запис в архива



### Приложение

Приложение децентрализиран контролер; EtherNet / IP шлюз; уеб сървър

### Електрически показатели

|                                         |                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Работно напрежение [V]                  | 24 DC; (cULus - Необходим източник клас 2) |
| Консумация на ток [mA]                  | < 700                                      |
| Макс. текущото потребление от AS-i [mA] | 10                                         |
| Макс. консумация на енергия [VA]        | 10                                         |
| Брой на AS-i управляващите модули       | 2                                          |

### Интерфейси

Интерфейс за комуникация RS232; Ethernet

#### Ethernet

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Скорост на предаване | 10; 100            |
| Протокол             | Modbus TCP; TCP/IP |
| Тип на ползване      | Пренос на данни    |

# AC1310



## AS-Interface Modbus / TCP изход с PLC

ControllerE 2Mstr EN RS232

| RS232                |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Брой интерфейси R232 | 1                     |
| Скорост на предаване | 9600...115200 Baud    |
| Тип конектор         | RJ11                  |
| Тип на ползване      | Програмиране          |
| Допълнение           | електрическа изолация |

| Условия на работа                         |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Околна температура [°C]                   | 0...60   |
| Температура на съхранение [°C]            | -20...70 |
| Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 95       |
| Защита                                    | IP 20    |

| AS-i класификация |       |
|-------------------|-------|
| AS-i версия       | 2.1   |
| AS-i профил       | M3    |
| AS-i сертификат   | 61110 |


| Механични данни |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| Корпус          | корпус за монтаж на DIN шина       |
| Материал        | алуминий; стоманен лист поцинкован |

| Дисплеи / работни елементи |         |                              |
|----------------------------|---------|------------------------------|
| Дисплей                    | функция | 4 x LED, червен              |
|                            |         | 5 x LED, зелен               |
|                            |         | 3 x LED, жълт                |
|                            |         | напълно графичен LCD дисплей |

| Забележки             |        |
|-----------------------|--------|
| Единица на опаковката | 1 брой |

## Електрическо свързване

### Връзка



Артикулът не се предлага вече - запис в архива