


Интерфейс AS-PROFIBUS DP

ASI DP GATEWAY 1 MASTER

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



- 1 Дисплей
2 бутон
3 Профибъс DP интерфейс



Приложение

Приложение

Употреба като Profibus DP gateway с 1 AS-i управляващ модул

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	24 DC; (cULus - Необходим източник клас 2)
Рейтинг на изолацията [V]	500
Консумация на ток [mA]	< 400
Макс. текущото потребление от AS-i [mA]	10
Макс. консумация на енергия [VA]	10
Брой на AS-i управляващите модули	1
Електрическо разделяне	да

Интерфейси

Интерфейс за комуникация

PROFIBUS

PROFIBUS

Стандарт за предаване	EN 50170
Скорост на предаване	12 MBaud
Протокол	Profibus DP
Тип на ползване	Пренос на данни



Интерфейс AS-PROFIBUS DP

ASI DP GATEWAY 1 MASTER

Забележка за
интерфейсите

Функция за диагностика

Условия на работа

Околна температура [°C]	0...60
Температура на съхранение [°C]	-20...70
Макс. относителна влажност на въздуха [%]	95
Защита	IP 20

AS-i класификация

AS-i версия	2.1
Профил на AS-i master	M3
AS-i сертификат	61105

Механични данни

Тегло [g]	545,6
Корпус	корпус за монтаж на DIN шина
Материал	алуминий; стоманен лист поцинкован

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	функция	2 x LED, червен
		2 x LED, зелен
		1 x LED, жълт
		напълно графичен LCD дисплей

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Връзка

