


Интерфейс AS-PROFIBUS DP

ASI DP GATEWAY 2 MASTER

Артикулет не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: AC1376

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля
имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



- 1 Дисплей
- 2 бутон
- 3 Профибъс DP интерфейс



Приложение

Приложение

PROFIBUS DP изход

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	24 DC; (cULus - Необходим източник клас 2)
Рейтинг на изолацията [V]	500
Консумация на ток [mA]	< 400
Макс. текущото потребление от AS-i [mA]	10
Макс. консумация на енергия [VA]	10
Брой на AS-i управляващите модули	2
Електрическо разделяне	да

Интерфейси

Интерфейс за комуникация

PROFIBUS

PROFIBUS

Стандарт за предаване

EN 50170

Скорост на предаване

12 MBaud



Интерфейс AS-PROFIBUS DP

ASI DP GATEWAY 2 MASTER

Протокол	Profibus DP
Тип на ползване	Пренос на данни
Забележка за интерфейсите	Функция за диагностика

Условия на работа

Околна температура [°C]	0...60
Температура на съхранение [°C]	-20...70
Макс. относителна влажност на въздуха [%]	95
Защита	IP 20

AS-i класификация

AS-i версия	2.1
Профил на AS-i master	M3
AS-i сертификат	61106

Механични данни

Корпус	корпус за монтаж на DIN шина
Размери [mm]	86 x 131 x 107
Материал	алуминий; стоманен лист поцинкован

Дисплей / работни елементи

Дисплей	Работа	3 x Светодиод, червен
		3 x Светодиод, зелен
		2 x Светодиод, жълт
		напълно графичен LCD дисплей

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Връзка

