




Интерфейс AS-PROFIBUS DP

AS-i DP Gateway 1 Master

Артикулат не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: AC1375

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Приложение

Приложение	PROFIBUS DP изход
------------	-------------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	26,5...31,6 DC; (AS-i)
Рейтинг на изолацията [V]	500
Макс. текущото потребление от AS-i [mA]	200
Макс. консумация на енергия [VA]	4
Брой на AS-i управляващите модули	1
Електрическо разделяне	да

Изходи

Електрическо изпълнение	AS-i
-------------------------	------



Интерфейс AS-PROFIBUS DP

AS-i DP Gateway 1 Master

Интерфейси		
Интерфейс за комуникация	PROFIBUS	
PROFIBUS		
Стандарт за предаване	EN 50170	
Скорост на предаване	12 MBaud	
Протокол	Profibus DP	
Тип на ползване	Пренос на данни	
Забележка за интерфейсите	Функция за диагностика	
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	0...60
Температура на съхранение	[°C]	-20...70
Макс. относителна влажност на въздуха	[%]	95
Защита	IP 20	
AS-i класификация		
AS-i версия	2.1	
Профил на AS-i master	M3	
AS-i сертификат	63501	
Механични данни		
Корпус	корпус за монтаж на DIN шина	
Материал	алуминий; стоманен лист поцинкован	
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	функция	2 x LED, червен
		1 x LED, зелен
		1 x LED, жълт
		напълно графичен LCD дисплей
Забележки		
Единица на опаковката	1 брой	
Електрическо свързване		
Връзка		



AS-i AS-i n.c. FE
1+ 1-