


AC1345



Интерфейс AS PROFIBUS DP изход с PLC

ControllerE 1Mstr DP RS232

Артикулът не се предлага вече - запис в архива



Приложение		
Приложение	децентрализиран контролер; PROFIBUS DP изход	
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	24 DC
Рейтинг на изолацията	[V]	500
Консумация на ток	[mA]	< 500
Макс. текущото потребление от AS-i	[mA]	10
Макс. консумация на енергия	[VA]	10
Брой на AS-i управляващите модули		1
Електрическо разделяне		да
Интерфейси		
Интерфейс за комуникация	RS232; PROFIBUS	



Интерфейс AS PROFIBUS DP изход с PLC

ControllerE 1Mstr DP RS232

PROFIBUS		
Стандарт за предаване	EN 50170	
Скорост на предаване	12 MBaud	
Протокол	Profibus DP	
Тип на ползване	Пренос на данни	
Забележка за интерфейсите	Функция за диагностика	
RS232		
Брой интерфейси R232	1	
Скорост на предаване	9600...115200 Baud	
Тип конектор	RJ11	
Тип на ползване	Програмиране	
Забележка за интерфейсите	електрическа изолация	
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	0...60
Температура на съхранение	[°C]	-20...70
Макс. относителна влажност на въздуха	[%]	95
Защита	IP 20	
AS-i класификация		
AS-i версия	2.1	
Профил на AS-i master	M3	
Механични данни		
Корпус	корпус за монтаж на DIN шина	
Размери	[mm]	86 x 131 x 107
Материал	алуминий; стоманен лист поцинкован	
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	функция	2 x LED, червен
		2 x LED, зелен
		2 x LED, жълт
		напълно графичен LCD дисплей
Забележки		
Единица на опаковката	1 брой	



Интерфейс AS PROFIBUS DP изход с PLC

ControllerE 1Mstr DP RS232

Електрическо свързване

Връзка

