
AC1357

AS-Interface Modbus / TCP изход с PLC

ControllerE M4 1Mstr Ethernet

Артикулът не се предлага вече - запис в архива



Приложение		
Приложение		децентрализиран контролер
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	24 DC
Рейтинг на изолацията	[V]	500
Консумация на ток	[mA]	< 400
Макс. текущото потребление от AS-i	[mA]	10
Макс. консумация на енергия	[VA]	10
Брой на AS-i управляващите модули		1
Електрическо разделяне		да
Интерфейси		
Интерфейс за комуникация		RS232; Ethernet
Ethernet - CAA		
Протокол		CAA

AC1357

AS-Interface Modbus / TCP изход с PLC

ControllerE M4 1Mstr Ethernet

Ethernet - Modbus TCP			
Скорост на предаване			10 MBaud; 100 MBaud
Тип конектор			RJ45
Протокол			Modbus TCP
Тип на ползване			Пренос на данни; Програмиране
RS232			
Брой интерфейси R232			1
Скорост на предаване			9600...115200 Baud
Тип конектор			RJ11
Тип на ползване			Програмиране
Забележка за интерфейсите			електрическа изолация
Условия на работа			
Околна температура	[°C]		0...60
Температура на съхранение	[°C]		-20...70
Защита			IP 20
AS-i класификация			
AS-i версия			3.0
AS-i профил			M4
Механични данни			
Тегло	[g]		577
Корпус			корпус за монтаж на DIN шина
Материал			алуминий; стоманен лист поцинкован
Дисплеи / работни елементи			
Дисплей		функция	1 x LED, червен
			2 x LED, зелен
			3 x LED, жълт
			напълно графичен LCD дисплей
Забележки			
Единица на опаковката			1 брой
Електрическо свързване			
Връзка			

