




Модул AS-Interface CompactLine

Compactmodul aktiv, 4AT PNP 2A

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: AC2465
Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!




Приложение		
Приложение		полева инсталация
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	26,5...31,6 DC
Консумация на ток	[mA]	< 75
Макс. токово натоварване общо	[A]	4
Интегриран следящ сензор		да
Входове / изходи		
Брой входове и изходи		Брой цифрови изходи: 4
Изходи		
Електрическо изпълнение		AS-i
Брой цифрови изходи		4
Окръжност		PNP
Диапазон на напрежение DC	[V]	10...30; (към PELV; чрез кръгъл кабел)
Макс. работен ток за изход	[mA]	2000
Устойчив на късо съединение		да
Електрически разделени		да



Модул AS-Interface CompactLine

Compactmodul aktiv, 4AT PNP 2A


Условия на работа						
Околна температура		[°C]		-25...80		
Защита		IP 67				
Тестове / одобрения						
EMC		EN 50295				
AS-i класификация						
AS-i профил		S-8.0				
I/O AS-i конфигурация		[hex]		8		
AS-i ID код		[hex]		0		
AS-i сертификат		08901				
Задаване на битовете за данни		Бит за данни	D0	D1	D2	D3
		Конектор	O-1	O-2	O-3	O-4
		Пин	4	4	4	4
Механични данни						
Материал		PUR				
Дисплей / работни елементи						
Дисплей		Работа		Светодиод, зелен		
		функция		Светодиод, жълт		
Забележки						
Единица на опаковката		1 брой				
Електрическо свързване						
Кабел: 2 m						
Конектор: M12; кодиране: A						
						



Модул AS-Interface CompactLine

Compactmodul aktiv, 4AT PNP 2A

Връзка



3	Външно напрежение -
4	Превключващ изход +
5	Защитно заземяване (PE)