




Модул AS-Interface CompactLine

CompactModule/2x2DI/M12

Артикулат не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: AC2457

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



- 1 AS-i захранване
- 2 пружина за заземяване



Приложение	
Приложение	полева инсталация
Електрически показатели	
Работно напрежение [V]	26,5...31,6 DC
Консумация на ток [mA]	< 242
Входове / изходи	
Брой входове и изходи	Брой цифрови входове: 4
Входове	
Брой цифрови входове	4; (2 x 2)
Входна верига на цифрови входове	PNP
Сензорно захранване на входовете	AS-i
Захранване [V]	20...30
Макс. общ токов рейтинг на входовете [mA]	200
Входящ ток Висок [mA]	> 5



Модул AS-Interface CompactLine

CompactModule/2x2DI/M12

Входният ток Нисък [mA]	< 1,5
Нивото на превключване е високо [V]	> 10
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение	да

Изходи

Електрическо изпълнение	AS-i
-------------------------	------

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...80
Защита	IP 67

Тестове / одобрения

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i класификация

AS-i профил	S-0.1			
I/O AS-i конфигурация [hex]	0			
AS-i ID код [hex]	1			
Задаване на битовите за данни	Бит за данни	D0	D1	D2
	Конектор	I-1/2	I-1/2	I-3/4
	Пин	4	2	4

Механични данни

Тип на монтажа	AS-i плосък кабел за директно свързване
Материал	PUR

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Работа	Светодиод, зелен
	функция	Светодиод, жълт

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Конектор: M12; кодиране: A

