


Модул AS-Interface CompactLine

CompactLine 8DI M12

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: AC5210

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



- 1 AS-i захранване
- 2 неподвижен инфрачервен адаптер
- 3 пружина за заземяване



Приложение

Приложение

полева инсталация

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	26,5...31,6 DC; (cULus - Необходим източник клас 2)
Макс. текущото потребление от AS-i [mA]	250

Входове / изходи

Брой входове и изходи	Брой цифрови входове: 8
-----------------------	-------------------------

Входове

Брой цифрови входове	8; (2 x Slave)
Входна верига на цифрови входове	PNP



Модул AS-Interface CompactLine

CompactLine 8DI M12

Сензорно захранване на входовете	AS-i
Захранване [V]	20...30; (cULus - Необходим източник клас 2)
Макс. общ токов рейтинг на входовете [mA]	200; (за всеки управляван модул)
Входящ ток Висок [mA]	6...10
Входният ток Нисък [mA]	0...2
Нивото на превключване е високо [V]	> 11
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение	да

Изходи

Електрическо изпълнение	AS-i
-------------------------	------

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...80
Защита	IP 67

Тестове / одобрения

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i класификация

AS-i версия	2.1				
AS-i адресиране	Възможност за ИЧ адресиране				
Режим на разширено адресиране	не				
AS-i профил	S-0.1.E				
I/O AS-i конфигурация	[hex]	0			
AS-i ID код	[hex]	1.E			
Задаване на битовете за данни	Бит за данни	D0	D1	D2	D3
	Вход	1	2	3	4
	Конектор	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4
	Пин	4	2 4	4	2 4

Механични данни

Тип на монтажа	AS-i плосък кабел за директно свързване
Размери [mm]	60 x 152 x 24,4
Материал	PUR

Дисплей / работни елементи


Дисплей	Работа	Светодиод, зелен
	Грешка	Светодиод, червен
	функция	Светодиод, жълт

Забележки

Забележки	Не свързвайте някоя от следните точки към външен потенциал: I-, I+, I1, I2, I3, I4 Съединенията са електрически свързани с AS-i кабел.
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване

Връзка



Конектор: M12