


AS-интерфейс ClassicLine модул

ClassicLine45 4 SB

Артикулет не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: AC5200

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



1 панел за етиктиране



Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	26,5...31,6 DC
--------------------	-----	----------------

Макс. токово натоварване общо	[A]	2
----------------------------------	-----	---

Входове

Захранване	[V]	20...30
------------	-----	---------

Изходи

Електрическо изпълнение		AS-i
-------------------------	--	------

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...70
--------------------	------	----------

Защита		IP 67
--------	--	-------

Механични данни

Тегло	[g]	100,4
-------	-----	-------

Тип на монтажа		AS-i интерфейс към FC долни части
----------------	--	-----------------------------------

Материал		PBT
----------	--	-----

Акcesoари

Акcesoари (като опция)		Модул долна част
------------------------	--	------------------



AS-интерфейс ClassicLine модул

ClassicLine45 4 SB

Забележки

Единица на опаковката

1 брой

Електрическо свързване

Конектор: M12; кодиране: A



1	AS-i +
2	Външно напрежение -
3	AS-i -
4	Външно напрежение +