




AS-интерфейс ClassicLine модул

ClassicLine90 4AO (V) M12 IP67



- 1 панел за етикетиране  
2 неподвижен инфрачервен адаптер



| Приложение                                                   |      |                                                  |
|--------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|
| Приложение                                                   |      | полева инсталация                                |
| Електрически показатели                                      |      |                                                  |
| Работно напрежение                                           | [V]  | 26,5...31,6 DC                                   |
| Макс. текущото потребление от AS-i                           | [mA] | 157                                              |
| Защита срещу обръщане на полярността                         |      | да                                               |
| Допълнително захранване                                      | [V]  | 24...30 DC; (AUX)                                |
| Допълнително захранване                                      |      | по избор                                         |
| Макс. консумация на ток осигурена от допълнително захранване | [mA] | 550; (AUX)                                       |
| Входове / изходи                                             |      |                                                  |
| Брой входове и изходи                                        |      | Брой аналогови изходи: 4                         |
| Входове                                                      |      |                                                  |
| Прецизен аналогов вход                                       | [%]  | 0,5                                              |
| Изходи                                                       |      |                                                  |
| Брой аналогови изходи                                        |      | 4; (свързване на 2-проводен задвижващ механизъм) |
| Аналогов напрежен изход                                      | [V]  | 0...10                                           |
| Мин. товарно съпротивление                                   | [Ω]  | 1200                                             |
| Резолуция на аналоговия изход                                |      | 16 (1 bit = 1 mV)                                |



## AS-интерфейс ClassicLine модул

ClassicLine90 4AO (V) M12 IP67

|                                               |  |                                                     |                                  |
|-----------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
| Изходи за захранване на задвижващия механизъм |  | AS-i / AUX                                          |                                  |
| Условия на работа                             |  |                                                     |                                  |
| Околна температура                            |  | [°C]                                                | 0...70                           |
| Температура на съхранение                     |  | [°C]                                                | -20...85                         |
| Макс. относителна влажност на въздуха         |  | [%]                                                 | 90; (без кондензация)            |
| Макс. височина над морското равнище           |  | [m]                                                 | 2000                             |
| Защита                                        |  |                                                     | IP 67                            |
| Тестове / одобрения                           |  |                                                     |                                  |
| EMC                                           |  | EN 50295                                            |                                  |
|                                               |  | EN 61000-6-4                                        | : 2001                           |
|                                               |  | EN 61000-6-2                                        | : 2001                           |
| MTTF                                          |  | [Години]                                            | 145                              |
| AS-i класификация                             |  |                                                     |                                  |
| AS-i адресиране                               |  | Конектор за адресиране; Възможност за ИЧ адресиране |                                  |
| Профил на AS-i master                         |  | M3; M4                                              |                                  |
| AS-i профил                                   |  | S-7.3.6                                             |                                  |
| I/O AS-i конфигурация                         |  | [hex]                                               | 7                                |
| AS-i ID код                                   |  | [hex]                                               | 3.6                              |
| Механични данни                               |  |                                                     |                                  |
| Тегло                                         |  | [g]                                                 | 219,3                            |
| Тип на монтажа                                |  | AS-i интерфейс към долни части FC/FC-E              |                                  |
| Материал                                      |  | PBT                                                 |                                  |
| Усилие на затягане                            |  | [Nm]                                                | 0,6...0,8                        |
| Дисплеи / работни елементи                    |  |                                                     |                                  |
| Дисплей                                       |  | аналогов сигнал                                     | Светодиод, жълт Канали AO1...AO4 |
|                                               |  | Работа                                              | Светодиод, зелен AS-i, AUX       |
|                                               |  | Грешка                                              | Светодиод, червен                |
| Електрическо свързване                        |  |                                                     |                                  |
| Модулна връзка                                |  | плосък кабел                                        |                                  |
| Акcesoари                                     |  |                                                     |                                  |
| Акcesoари (като опция)                        |  | Модул долна част                                    |                                  |
| Забележки                                     |  |                                                     |                                  |
| Единица на опаковката                         |  | 1 брой                                              |                                  |




AS-интерфейс ClassicLine модул

ClassicLine90 4AO (V) M12 IP67

Електрическо свързване

Конектор: M12; кодиране: A



|   |                         |
|---|-------------------------|
| 1 | АО+ аналогов изход      |
| 2 | п.с.                    |
| 3 | АО- аналогов изход 0V   |
| 4 | п.с.                    |
| 5 | функционално заземяване |