


## AS-интерфейс ClassicLine модул

ClassicLineVA 4AI (C) M12 IP67

Артикулет не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: AC2516

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



- 1 панел за етиктиране  
2 неподвижен инфрачервен адаптер



## Приложение

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Приложение | полева инсталация |
|------------|-------------------|

## Електрически показатели

|                                         |                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Работно напрежение [V]                  | 26,5...31,6 DC                   |
| Консумация на ток [mA]                  | 15...57; (Външно захранване)     |
| Макс. текущото потребление от AS-i [mA] | 57; (с външно захранване: 27 mA) |
| Защита срещу обръщане на полярността    | да                               |
| Допълнително захранване [V]             | 24 DC                            |
| Допълнително захранване                 | по избор                         |

## Входи / изходи

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Брой входи и изходи | Брой аналогови входи: 4 |
|---------------------|-------------------------|

## Входи

|                                           |                                                         |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Сензорно захранване на входовете          | AS-I / външен                                           |
| Захранване [V]                            | 24                                                      |
| Макс. общ токов рейтинг на входовете [mA] | 500; (с външно захранване; с външно захранване: 100 mA) |



## AS-интерфейс ClassicLine модул

ClassicLineVA 4AI (C) M12 IP67

|                                                 |                                                     |                                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Цифрови входове, защитени срещу късо съединение | не                                                  |                                             |
| Брой аналогови входове                          | 4; (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren)         |                                             |
| Резолуция на аналогов вход                      | 16 (1 bit = 1 µA)                                   |                                             |
| Изходи                                          |                                                     |                                             |
| Електрическо изпълнение                         | AS-i                                                |                                             |
| Резолуция на аналоговия изход                   | 1 µA                                                |                                             |
| Условия на работа                               |                                                     |                                             |
| Околна температура [°C]                         | 0...70                                              |                                             |
| Температура на съхранение [°C]                  | -20...85                                            |                                             |
| Защита                                          | IP 67                                               |                                             |
| Тестове / одобрения                             |                                                     |                                             |
| EMC                                             | EN 50295                                            |                                             |
|                                                 | EN 61000-6-4                                        | : 2001                                      |
|                                                 | EN 61000-6-2                                        | : 2001                                      |
| AS-i класификация                               |                                                     |                                             |
| AS-i адресиране                                 | Конектор за адресиране; Възможност за ИЧ адресиране |                                             |
| AS-i профил                                     | S-7.3.E                                             |                                             |
| I/O AS-i конфигурация [hex]                     | 7                                                   |                                             |
| AS-i ID код [hex]                               | 3.E                                                 |                                             |
| Механични данни                                 |                                                     |                                             |
| Тегло [g]                                       | 217,2                                               |                                             |
| Тип на монтажа                                  | AS-i интерфейс към долни части FC/FC-E              |                                             |
| Материал                                        | PBT; уплътнение: FKM; винтове: неръждаема стомана   |                                             |
| Дисплеи / работни елементи                      |                                                     |                                             |
| Дисплей                                         | Работа                                              | Светодиод, зелен Напрежение AS-i / 24 V AUX |
|                                                 | Грешка                                              | Светодиод, червен                           |
|                                                 | функция                                             | Светодиод, жълт Канали AI1...AI4            |
| Акcesoари                                       |                                                     |                                             |
| Акcesoари (като опция)                          | Модул долна част                                    |                                             |
| Забележки                                       |                                                     |                                             |
| Единица на опаковката                           | 1 брой                                              |                                             |

**AS-интерфейс ClassicLine модул**

ClassicLineVA 4AI (C) M12 IP67

**Електрическо свързване**

Конектор: M12; кодиране: A



|   |                            |
|---|----------------------------|
| 1 | Захранване на сензора +24V |
| 2 | AI + аналогов вход         |
| 3 | Захранване на сензора 0V   |
| 4 | AI - аналогов вход 0V      |
| 5 | функционално заземяване    |