


Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Характеристики на продукта

Брой входове и изходи	Брой цифрови входове: 4
Обхват на измерване [°C]	-200...850

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	26,5...31,6 DC
Консумация на ток [mA]	< 90

Входове / изходи

Брой входове и изходи	Брой цифрови входове: 4
-----------------------	-------------------------

Входове

Брой цифрови входове	4
Сензорно захранване на входовете	AS-i
Макс. общ токов рейтинг на входовете [mA]	1
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение	да
Резолуция на аналогов вход	16 / 0,1 °C

Изходи

Електрическо изпълнение	AS-i
-------------------------	------

Обхват на измерване / настройка

Обхват на измерване [°C]	-200...850
--------------------------	------------



AS-интерфейс контролен модул

AnalogModule 4AI Pt100 ST

Условия на работа		
Околна температура	[°C]	0...70
Защита		IP 20
AS-i класификация		
AS-i профил		S-7.1
I/O AS-i конфигурация	[hex]	7
AS-i ID код	[hex]	1
Механични данни		
Тип на монтажа	Монтаж на DIN релса и панел; Възможен модулен монтаж	
Материал	PA; PVC	
Дисплей / работни елементи		
Дисплей	Работа	Светодиод, зелен
Акcesoари		
Акcesoари (като опция)	LCD дисплей:, E70206	
Забележки		
Единица на опаковката	1 брой	
Електрическо свързване		
винтови клеми:		
Връзка		

