


Артикулат не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: AC2258

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	26,5...31,6 DC
Консумация на ток	[mA]	< 60
Макс. токово натоварване общо	[A]	6

Входове / изходи

Брой входове и изходи	Брой релейни изходи: 4
-----------------------	------------------------

Изходи

Електрическо изпълнение	AS-i
Диапазон на напрежение DC	24
Диапазон на напрежението AC	240
Макс. работен ток за изход	[mA] 2500
Брой релейни изходи	4
Електрически разделени	да

Условия на работа


Околна температура	[°C] -25...50
Защита	IP 20



AS-интерфейс контролен модул

CabinetModule 4DO R C

Тестове / одобрения		
EMC	EN 50295	
	EN 50178	
AS-i класификация		
AS-i профил		S-8.0
I/O AS-i конфигурация	[hex]	8
AS-i ID код	[hex]	0
Механични данни		
Тип на монтажа	Монтаж на DIN релса и панел; Възможен модулен монтаж	
Размери	[mm]	45 x 135 x 51,5
Материал	PA; PVC	
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	Светодиод, жълт
	Работа	Светодиод, зелен
Акcesoари		
Акcesoари (като опция)	Combicon конектор:, E70198	
Забележки		
Единица на опаковката	1 брой	
Електрическо свързване		
COMBICON:		
Връзка		



A+	AS-i +
A-	AS-i -
L1	Външно захранване + (DC) / L1 (AC)
N	Външно захранване - (DC) / N (AC)
O1...O4	Превключващ изход актуатор 1...4