




Пасивен разпределител на мощността

ProcessLine 4SB IP69K



В зависимост от версията някои светодиоди са неактивни



Приложение		
Дизайн	AS-i oder IO-Link Spannungsverteiler	
Приложение	хигиенни и влажни зони в хранително-вкусовата промишленост	
Електрически показатели		
Клас на защита	III	
Откриване на усилен ток	да; (4400 mA ± 200 mA)	
AS-i операция		
Работно напрежение	[V]	18...31,6 DC; (AS-i)
Консумация на ток	[mA]	4000; (AS-i)
Допълнително захранване	[V]	15...30 DC; (AUX)
Макс. консумация на ток осигурена от допълнително захранване	[mA]	4000; (AUX)
Операция IO-Link		
Работно напрежение	[V]	20...30 DC; (US)
Консумация на ток	[mA]	4000; (US)
Допълнително захранване	[V]	20...30 DC; (UA)



Пасивен разпределител на мощността

ProcessLine 4SB IP69K

Макс. консумация на ток осигурена от допълнително захранване	[mA]	4000; (UA)
--	------	------------

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...60
Температура на съхранение	[°C]	-25...85
Макс. относителна влажност на въздуха	[%]	90; (без кондензация)
Макс. височина над морското равнище	[m]	4000
Защита	IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (работа с защитни капачки от неръждаема стомана: IP 69K)	
Степен на защита (NEMA 250)	6P	
Степен на замърсяване	2	
Химични среди	ISO 16750-5	HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA

Тестове / одобрения

EMC	EN 62026-2	
	IEC 61000-6-2	
Удароустойчивост	DIN EN 60068-2-27	
Устойчивост на вибрации	DIN EN 60068-2-64	
	DIN EN 60068-2-6	
MTTF	[Години]	379

Механични данни

Тегло	[g]	284,8
Размери	[mm]	152 x 59,3 x 38,4
Материал	корпус: PA сив; Щепселни съединения: неръждаема стомана (1.4404 / 316L)	

Дисплей / работни елементи

Дисплей	Работа	Светодиод, зелен AS-i / AUX / US / UA
	Грешка	Светодиод, червен

Електрическо свързване

Модулна връзка	M12
----------------	-----

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване - Power IN

Конектор: M12; кодиране: A; Усилие на затягане: 0,6...0,8 Nm





Пасивен разпределител на мощността

ProcessLine 4SB IP69K

AS-i операция


1	AS-i +
2	AUX -
3	AS-i -
4	AUX +

Операция IO-Link

1	+ 24 V DC (US)
2	GND (UA)
3	GND (US)
4	+ 24 V DC (UA)

Електрическо свързване - Power OUT

Конектор: M12; кодиране: A; Усилие на затягане: 0,6...0,8 Nm



AS-i операция 1...4

1	AS-i +
2	AUX -
3	AS-i -
4	AUX +
5	n.c.

Операция IO-Link 1...4

1	+ 24 V DC (US)
2	GND (UA)
3	GND (US)
4	+ 24 V DC (UA)
5	n.c.