


AS-интерфейсен модул

ASI-MODUL-OBERTEIL M12 4V

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: AC5200

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



1 панел за етиктиране



Електрически показатели

Работно напрежение [V]	26,5...31,6 DC
Макс. токово натоварване общо [A]	2
Допълнително захранване [V]	24 DC

Входове

Захранване [V]	20...30
----------------	---------

Изходи

Електрическо изпълнение	AS-i
-------------------------	------

Условия на работа

Околна температура [°C]	-40...85
Защита	IP 67

Тестове / одобрения

EMC	EN 50295
-----	----------

Механични данни

Тип на монтажа	AS-i интерфейс към FC долни части
Материал	PBT



AS-интерфейсен модул

ASI-MODUL-OBERTEIL M12 4V

Забележки


Единица на опаковката

1 брой

Електрическо свързване

контактни крачета към долната част на модула, FK / PG:

Конектор: M12; кодиране: A



1	AS-i +
3	AS-i -