


AS-интерфейсен модул

ASI-MODUL-OBERTEIL M12 4E100mA

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: AC5205

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля
имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



1 панел за етикетиране



Електрически показатели

Работно напрежение [V]	26,5...31,6 DC
Консумация на ток [mA]	< 135

Входове / изходи

Брой входове и изходи	Брой цифрови входове: 4
-----------------------	-------------------------

Входове

Брой цифрови входове	4
Входна верига на цифрови входове	PNP
Сензорно захранване на входовете	AS-i
Захранване [V]	20...30
Макс. общ токов рейтинг на входовете [mA]	100
Входящ ток Висок [mA]	> 5
Входният ток Нисък [mA]	< 1,5
Нивото на превключване е високо [V]	> 10
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение	да



AS-интерфейсен модул

ASI-MODUL-OBERTEIL M12 4E100mA

Изходи					
Електрическо изпълнение		AS-i			
Условия на работа					
Околна температура		[°C]	-25...85		
Защита		IP 67			
Тестове / одобрения					
EMC		EN 50295			
AS-i класификация					
AS-i профил		S-0.0			
I/O AS-i конфигурация		[hex]	0		
AS-i ID код		[hex]	0		
Задаване на битовете за данни	Бит за данни	D0	D1	D2	D3
	Конектор	I-1	I-2	I-3	I-4
	Пин	2+4	2+4	3+4	3+4
Механични данни					
Тип на монтажа		AS-i интерфейс към FC и SC долни части			
Материал		PBT			
Дисплеи / работни елементи					
Дисплей	Работа			Светодиод, зелен	
	функция			Светодиод, жълт	
Забележки					
Единица на опаковката		1 брой			
Електрическо свързване					
контактни крачета към долната част на модула, FK / PG:					
Конектор: M12; кодиране: A					
1 2 3 4 					