


AS-интерфейс с учебен бутон

Moduloberteil aktiv,

Артикулет не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: AC2018

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



- 1 панел за етиктиране
- 2 бутон / Светодиод зелен
- 3 бутон / Светодиод червен



Електрически показатели

Работно напрежение [V]	26,5...31,6 DC
Консумация на ток [mA]	< 55

Изходи

Електрическо изпълнение	AS-i
-------------------------	------

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...60
Защита	IP 67

Тестове / одобрения

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i класификация

AS-i профил	S-3.F				
I/O AS-i конфигурация [hex]	3				
AS-i ID код [hex]	F				
Задаване на битовите за данни	Бит за данни	D0	D1	D2	D3
	бутон	2	1	-	-
	Светодиод	-	-	2	1

**AS-интерфейс с учебен бутон**

Moduloberteil aktiv,

Механични данни	
Тип на монтажа	AS-і интерфейс към FC и SC долни части
Материал	PBT
Забележки	
Забележки	Бутоните (ЕАО тип 84) осигуряват защита срещу случайни контакти. Корпусът и бутоните могат да бъдат отбелязани.
Единица на опаковката	1 брой
Електрическо свързване	
контактни крачета към долната част на модула, FK / PG:	