


AS-интерфейс с учебен бутон

Moduloberteil aktiv,

Артикулат не се предлага вече - запис в архива



- 1 панел за етикетиране
2 бутон / Светодиод син
3 бутон / Светодиод син



Електрически показатели

Работно напрежение [V]	26,5...31,6 DC
Консумация на ток [mA]	< 55

Изходи

Електрическо изпълнение	AS-i
-------------------------	------

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...60
Защита	IP 67

Тестове / одобрения

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i класификация

AS-i профил	S-3.F				
I/O AS-i конфигурация [hex]	3				
AS-i ID код [hex]	F				
Задаване на битовите за данни	Бит за данни	D0	D1	D2	D3
	бутон	2	1	-	-
	Светодиод	-	-	2	1

Механични данни

Тип на монтажа	AS-i интерфейс към FC и SC долни части
Материал	PBT



AS-интерфейс с учебен бутон

Moduloberteil aktiv,

Забележки

Забележки

Бутоните (ЕАО тип 84) осигуряват защита срещу случайни контакти.

Корпусът и бутоните могат да бъдат отбелязани.

Единица на опаковката

1 брой

Електрическо свързване

контактни крачета към долната част на модула, FK / PG: