




AS-интерфейсен модул

Moduloberteil aktiv, 4AT PNP 1

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: AC5208

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



1 панел за етиктиране



Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	26,5...31,6 DC
Консумация на ток	[mA]	< 35
Макс. токово натоварване общо	[A]	2
Интегриран следящ сензор		не
Входове / изходи		
Брой входове и изходи		Брой цифрови изходи: 4
Изходи		
Електрическо изпълнение		AS-i
Брой цифрови изходи		4
Окръжност		PNP
Диапазон на напрежение DC	[V]	24; (към PELV; чрез конектор M12)
Макс. работен ток за изход	[mA]	1000; (DC-12)
Устойчив на късо съединение		да
Електрически разделени		да

