
AC2026

AS-интерфейс с учебен бутон

EMS Module 2BI 2LO

Артикулът не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: AC2086
Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



1 панел за етикетиране
2 бутон / Светодиод
3 бутон / Светодиод

Приложение		
Приложение		полева инсталация
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	26,5...31,6 DC
Макс. текущото потребление от AS-i	[mA]	55
Входове		
Сензорно захранване на входовете		AS-i
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...60
Защита		IP 67
Тестове / одобрения		
EMC	EN 50295	
AS-i класификация		
AS-i версия		2.1

AC2026

AS-интерфейс с учебен бутон

EMS Module 2BI 2LO

Режим на разширено адресиране		не				
AS-i master profile		M2; M3; M4				
AS-i профил		S-3.F.F				
I/O AS-i конфигурация	[hex]	3				
AS-i ID код	[hex]	F.F				
AS-i сертификат		04801				
Задаване на битовете за данни		Бит за данни	D0	D1	D2	D3
		бутон	2	1	-	-
		Светодиод	-	-	2	1
Механични данни						
Тегло	[g]	100,6				
Тип на монтажа		AS-i интерфейс към FC и SC долни части				
Материал		PBT				
Дисплеи / работни елементи						
Дисплей		бутони	2 x Светодиод, бял			
Аксесоари						
Доставени артикули		покриваща подкрепа: 2				
		цветни вложки: 2, червен				
		2, зелен				
		2, жълт				
		2, син				
		2, бял				
Забележки						
Забележки		Бутоните (EAO тип 84) осигуряват защита срещу случайни контакти.				
		Корпусът и бутоните могат да бъдат отбелязани.				
Единица на опаковката		1 брой				
Електрическо свързване						
контактни крачета към долната част на модула, FK / PG:						