


AS-i интерфейс AirBox

AirBox/2DI/2PO M12

Артикулет не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: AC2027

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



- 1 тръбно съединение $\varnothing$ 8 mm
2 панел за етикетирание



Електрически показатели

Работно напрежение [V]	26,5...31,6 DC
Консумация на ток [mA]	< 150
Интегриран следящ сензор	да

Входове / изходи

Брой входове и изходи	Брой цифрови входове: 2; Брой пневматични изходи: 2
-----------------------	---

Входове

Брой цифрови входове	2
Входна верига на цифрови входове	PNP
Сензорно захранване на входовете	AS-i
Захранване [V]	20...30
Макс. общ токов рейтинг на входовете [mA]	100
Входящ ток Висок [mA]	> 3
Входният ток Нисък [mA]	< 1,5
Нивото на превключване е високо [V]	> 10



AS-i интерфейс AirBox

AirBox/2DI/2PO M12

Цифрови входове, защитени срещу късо съединение	да				
Изходи					
Електрическо изпълнение	AS-i				
Брой пневматични изходи	2				
Условия на работа					
Околна температура [°C]	0...55				
Забележка за температурата на околната среда	посредством специално третиране със сгъстен въздух: < 0 °C				
Защита	IP 67				
Тестове / одобрения					
EMC	EN 50295				
AS-i класификация					
AS-i профил	S-3.F				
I/O AS-i конфигурация [hex]	3				
AS-i ID код [hex]	F				
AS-i сертификат	10501				
Задаване на битовите за данни	Бит за данни	D0	D1	D2	D3
	Входове / изходи	I-1	I-2	O-3	O-4
Механични данни					
Тип на монтажа	винтов монтаж				
Материал	PBT				
Пневматична система	2 x 3/2 - стоящ клапан				
Диапазон на работно налягане [bar]	2...8				
Диапазон на работно налягане [MPa]	0,2...0,8				
Забележка относно обхвата на работното налягане	вкл. евентуални пикове на налягането				
Въздушен поток при 6/5 bar [l/min]	350				
Въздушен поток при 6/0 bar [l/min]	550				
Допустим сгъстен въздух	филтрирани (5µm); смазани (ISO-VG10) или не смазани				
Тръбни фитинги	Legris LF 3000/8				
Изпускател	Изпускателната система може да бъде разредена чрез тръбна връзка				
Дисплеи / работни елементи					
Дисплей	Работа		Светодиод, зелен		
	функция		Светодиод, жълт		
Забележки					
Забележки	Моля, вижте бележките за сгъстен въздух и EMC / ESD в "Изтегляния"				
Единица на опаковката	1 брой				


**AS-i интерфейс AirBox**

AirBox/2DI/2PO M12

Електрическо свързване

контактни крачета към долната част на модула, FK / PG:

Конектор: M12; кодиране: A



	Входове
1	Захранване на сензора L+
2+4	Вход за данни вътрешно свързани
3	Захранване на сензора L-