




AS-Interface универсален модул

EMS/Module/4DI/CCT



1 панел за етикетиране



Приложение		
Приложение		полева инсталация
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	26,5...31,6 DC
Макс. текущото потребление от AS-i	[mA]	200
Входове / изходи		
Брой входове и изходи		Брой цифрови входове: 4
Входове		
Брой цифрови входове		4
Входна верига на цифрови входове		PNP
Сензорно захранване на входовете		AS-i
Захранване	[V]	20...30
Макс. общ токов рейтинг на входовете	[mA]	160
Входящ ток Висок	[mA]	> 5
Входният ток Нисък	[mA]	< 3
Нивото на превключване е високо	[V]	> 10
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение		да



AS-Interface универсален модул

EMS/Module/4DI/CCT

Условия на работа						
Околна температура		[°C]	-25...60			
Защита			IP 65			
Тестове / одобрения						
EMC		EN 50295				
AS-i класификация						
Профил на AS-i master		M2; M3; M4				
AS-i профил		S-0.0.F				
I/O AS-i конфигурация		[hex]	0			
AS-i ID код		[hex]	0.F			
Задаване на битовете за данни		Бит за данни	D0	D1	D2	D3
		задание	I-1	I-2	I-3	I-4
Механични данни						
Тегло		[g]	182			
Тип на монтажа		AS-i интерфейс към FC и SC долни части				
Материал		PA 6-GF30; неръждаема стомана (1.4305 / 303)				
Дисплеи / работни елементи						
Дисплей		Работа		Светодиод, зелен		
		Грешка		Светодиод, червен		
		функция		Светодиод, жълт		
Електрическо свързване						
Модулна връзка		плосък кабел				
Забележки						
Единица на опаковката		1 брой				
Електрическо свързване						
пружинни клеми:						
контактни крачета към долната част на модула, FK / PG:						