


Артикулят не се предлага вече - запис в архива



1 панел за етикетиране



Електрически показатели

Работно напрежение [V]	26,5...31,6 DC
Консумация на ток [mA]	< 50

Входове / изходи

Брой входове и изходи	Брой цифрови входове: 4
-----------------------	-------------------------

Входове

Брой цифрови входове	4
Сензорно захранване на входовете	AS-i
Входящ ток Висок [mA]	3...5
Входният ток Нисък [mA]	0,5...1

Изходи

Електрическо изпълнение	AS-i
-------------------------	------

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...60
Защита	IP 65

Тестове / одобрения

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i класификация

AS-i профил	S-0.F
I/O AS-i конфигурация [hex]	0



AS-Interface универсален модул

EMS/Module/4DI/CCT

AS-i ID код [hex]	F						
Задаване на битовете за данни	Бит за данни	D0	D1	D2	D3		
	задание	I-1	I-2 /	I-3	I-4		
Битове за параметри	Бит за параметри	функция					
	P0	сензорно наблюдение	: I1	деактивира	* /	активиран	
	P1	сензорно наблюдение	: I2	деактивира	* /	активиран	
	P2	сензорно наблюдение	: I3	деактивира	* /	активиран	
	P3	сензорно наблюдение	: I4	деактивира	* /	активиран	

Механични данни

Тип на монтажа	AS-i интерфейс към FC и SC долни части
Материал	PA 6-GF30; неръждаема стомана (1.4305 / 303)

Дисплей / работни елементи

Дисплей	Работа	Светодиод, зелен
	функция	Светодиод, жълт

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

пружинни клеми:

контактни крачета към долната част на модула, FK / PG: