


Артикулат не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: AC2035

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



1 панел за етиктиране



Електрически показатели

Работно напрежение [V]	26,5...31,6 DC
Консумация на ток [mA]	< 60
Макс. токово натоварване общо [A]	4
Интегриран следящ сензор	да

Входи / изходи

Брой входи и изходи	Брой цифрови изходи: 4
---------------------	------------------------

Изходи

Електрическо изпълнение	AS-i
Брой цифрови изходи	4
Окръжност	PNP
Диапазон на напрежение DC [V]	24; (към PELV)
Макс. работен ток за изход [mA]	1000
Устойчив на късо съединение	да
Електрически разделени	да



AS-Interface универсален модул

EEMS/Module/4DO/T/CCT

Условия на работа						
Околна температура		[°C]		-25...60		
Защита		IP 65				
Тестове / одобрения						
EMC		EN 50295				
AS-i класификация						
AS-i профил		S-8.0				
I/O AS-i конфигурация		[hex]		8		
AS-i ID код		[hex]		0		
Задаване на битовете за данни		Бит за данни	D0	D1	D2	D3
		Обозначение	O-1	O-2	O-3	O-4
Битове за параметри		Бит за параметри	функция			
		P0	Наблюдение: за всички изходи	активиран	* /	деактивира
		P1	не се използва			
		P2	не се използва			
		P3	не се използва			
Механични данни						
Тип на монтажа		AS-i интерфейс към долни части FC-E или SC				
Материал		PA 6-GF30; неръждаема стомана (1.4305 / 303)				
Дисплей / работни елементи						
Дисплей		Работа			Светодиод, зелен	
		функция			Светодиод, жълт	
Забележки						
Единица на опаковката		1 брой				
Електрическо свързване						
пружинни клеми:						
контактни крачета към долната част на модула, FK-E / PG:						