


AS-интерфейсен модул

EMS-Module 4DI M12

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: AC5205

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



1 панел за етикетиране



Електрически показатели

Работно напрежение [V]	26,5...31,6 DC
Консумация на ток [mA]	< 235

Входове / изходи

Брой входове и изходи	Брой цифрови входове: 4
-----------------------	-------------------------


Входове

Брой цифрови входове	4
Входна верига на цифрови входове	NPN
Сензорно захранване на входовете	AS-i
Захранване [V]	20...30
Макс. общ токов рейтинг на входовете [mA]	200
Входящ ток Висок [mA]	> 5
Входният ток Нисък [mA]	< 1,5
Нивото на превключване е високо [V]	> 10
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение	да



AS-интерфейсен модул

EMS-Module 4DI M12

Изходи						
Електрическо изпълнение		AS-i				
Условия на работа						
Околна температура		[°C]	-25...85			
Защита		IP 67				
Тестове / одобрения						
EMC		EN 50295				
AS-i класификация						
AS-i профил		S-0.0				
I/O AS-i конфигурация		[hex]	0			
AS-i ID код		[hex]	0			
Задаване на битовете за данни		Бит за данни	D0	D1	D2	D3
		Конектор	I-1	I-2	I-3	I-4
		Пин	2+4	2+4	2+4	2+4
Механични данни						
Тип на монтажа		AS-i интерфейс към FC и SC долни части				
Материал		PBT				
Дисплеи / работни елементи						
Дисплей		Работа		Светодиод, зелен		
		функция		Светодиод, жълт		
Забележки						
Забележки		Модулът може да се преадресира до 15 пъти.				
Единица на опаковката		1 брой				
Електрическо свързване						
контактни крачета към долната част на модула, FK / PG:						
Конектор: M12; кодиране: A						
						

AS-интерфейсен модул

EMS-Module 4DI M12

Връзка

