
AC2044

AS-i интерфейс AirBox

AirBox 2x2DI 2PO M12

Артикулът не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: AC2055
Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



1 тръбно съединение Ø 8 mm
2 панел за етикетиране

Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	26,5...31,6 DC
Консумация на ток	[mA]	< 170
Интегриран следящ сензор		да
Входове / изходи		
Брой входове и изходи		Брой цифрови входове: 4; Брой пневматични изходи: 2
Входове		
Брой цифрови входове		4; (2 x 2)
Входна верига на цифрови входове		PNP
Сензорно захранване на входовете		AS-i
Захранване	[V]	20...30
Макс. общ токов рейтинг на входовете	[mA]	100
Входящ ток Висок	[mA]	> 3
Входният ток Нисък	[mA]	< 1,5
Нивото на превключване е високо	[V]	> 10

AC2044

AS-i интерфейс AirBox

AirBox 2x2DI 2PO M12

Цифрови входове, защитени срещу късо съединение	да				
Изходи					
Електрическо изпълнение	AS-i				
Брой пневматични изходи	2				
Условия на работа					
Околна температура [°C]	0...55				
Забележка за температурата на околната среда	посредством специално третиране със сгъстен въздух: < 0 °C				
Защита	IP 67				
Тестове / одобрения					
EMC	EN 50295				
AS-i класификация					
AS-i профил	S-7.F				
I/O AS-i конфигурация [hex]	7				
AS-i ID код [hex]	F				
Задаване на битовете за данни	Бит за данни	D0	D1	D2	D3
	Конектор	I-1/2	I-1/2	I-3/4 + O-3	I-3/4 + O-4
	Пин	4	2	4	4
Механични данни					
Тип на монтажа	винтов монтаж				
Материал	PBT				
Пневматична система	2 x 3/2 - стоящ клапан				
Диапазон на работно налягане [bar]	2...8				
Диапазон на работно налягане [MPa]	0,2...0,8				
Забележка относно обхвата на работното налягане	вкл. евентуални пикове на налягането				
Въздушен поток при 6/5 bar [l/min]	350				
Въздушен поток при 6/0 bar [l/min]	550				
Допустим сгъстен въздух	филтрирани (5µm); смазани (ISO-VG10) или не смазани				
Тръбни фитинги	Legris LF 3000/8				
Изпускател	Изпускателната система може да бъде разредена чрез тръбна връзка				
Дисплеи / работни елементи					
Дисплей	Работа	Светодиод, зелен			
	функция	Светодиод, жълт			
Аксесоари					
Аксесоари (като опция)	Заглушител:, E75232				
Забележки					
Забележки	Моля, вижте бележките за сгъстен въздух и EMC / ESD в "Изтегляния"				
Единица на опаковката	1 брой				

AC2044


AS-i интерфейс AirBox

AirBox 2x2DI 2PO M12

Електрическо свързване

контактни крачета към долната част на модула, FK / PG:

Конектор: M12; кодиране: A



	Входове
1	Захранване на сензора L+
2	Вход за данни I2/I4
3	Захранване на сензора L-
4	Вход за данни I1/I3