




Модул AS-Interface CompactLine

MoviswitchModule 2DI/2DO T M12

Артикулът не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: AC5224

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



- 1 панел за етиктиране
- 2 MOVISWITCH-Port I2/O3



Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	26,5...31,6 DC
Консумация на ток	[mA]	135
Макс. токово натоварване общо	[A]	0,09
Интегриран следящ сензор		да
Входове / изходи		
Брой входове и изходи		Брой цифрови входове: 2; Брой цифрови изходи: 2
Входове		
Брой цифрови входове		2
Входна верига на цифрови входове		PNP
Сензорно захранване на входовете		AS-i
Захранване	[V]	20...30



Модул AS-Interface CompactLine

MoviswitchModule 2DI/2DO T M12

Макс. общ токов рейтинг на входовете	[mA]	90
Входящ ток Висок	[mA]	> 5
Входният ток Нисък	[mA]	< 1,5
Нивото на превключване е високо	[V]	> 10
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение		да

Изходи

Електрическо изпълнение		AS-i
Брой цифрови изходи		2
Макс. работен ток за изход	[mA]	90
Устойчив на късо съединение		да
Електрически разделени		не

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...85
Защита		IP 67

Тестове / одобрения

EMC	EN 50295	
-----	----------	--

AS-i класификация

AS-i профил		S-3.F				
I/O AS-i конфигурация	[hex]	3				
AS-i ID код	[hex]	F				
AS-i сертификат		04201				
Задаване на битовете за данни	Бит за данни	D0	D1	D2	D3	
	Конектор	IN1	IN2	IN2	OUT4	
	Пин	2+4	4	2	4	

Механични данни

Тип на монтажа	AS-i интерфейс към FC и SC долни части
Материал	PBT

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Работа	Светодиод, зелен
	функция	Светодиод, жълт

Забележки

Забележки	Горната част на модула с порта MOVISWITCH се използва като интерфейс към моторните задвижвания на SEW.
	Портът на гнездото S2 включва комбиниран изход и вход за включване и изключване на двигателя.
	Обратна връзка в случай на претоварване.
	Допълнителен вход за гнездо 1 и изход на гнездо 4 също може да се използва.
Единица на опаковката	1 брой

Модул AS-Interface CompactLine

MoviswitchModule 2DI/2DO T M12

Електрическо свързване

контактни крачета към долната част на модула, FK / PG:

Конектор: M12; кодиране: A

Конектор: M12; кодиране: A



1	Захранване L+
2	Превключващ изход 3 освобождаване
3	Захранване L- IN2 (IN2 / OUT 3)
4	Вход за данни 2 готов Входове
1	Захранване на сензора L+
2+4	Вход за данни вътрешно свързани
3	Захранване на сензора L-